

**Freza Z plienas - rupiam apdirbimui, HM, Tipas: D1210****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540740 D1210
GTIN	4045197804853
Produktų klasė	52D

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta apdirbti **plieną ir plieno liejinius**.

Techninis aprašymas

Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	12,7 mm
Forma	D1210
Bendras ilgis	56 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z plienas
Dantų smulkumas	stambiadantis
Forma	rutuliu
Galvutės ilgis	11 mm
Serija	Dantų forma Z plienui
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	tinka		