

Garant**Mažoji freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: C0313****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	546908 C0313
GTIN	4045197804976
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

HM mažosios frezos su 3 mm Ø kotu.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Forma	C0313
Bendras ilgis	40 mm
Forma	suapvalinto cilindro formos
Koto Ø	3 mm

Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / AI)
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9
Galvos Ø	3 mm
Galvutės ilgis	13 mm
Serija	Dantų forma Z9
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		