

Garant**Plokštelės laikiklis Heavy-Duty-Plus galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 184/250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274088 184/250
GTIN	4062406204792
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048.

Paskirtis:

Tinka naudoti kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274006.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.
 D_2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	80 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø D_1	184 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2	250 mm
Paskirtis	dešininis
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis w	8 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

