

Garant**Setting Bench SB 1, Tipas: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	439900 1000
GTIN	4062406206024
Produktų klasė	41R

Aprašymas**Modelis:**

Paprastas ir patogus naudoti horizontalus nustatymo įtaisas su dirbtuvėms tinkamu jutikliu ekranu vidiniams ir išoriniams matavimo prietaisams nustatyti. Aukštos kokybės įrenginys su masyviu granito pagrindu ir tiksliomis kreipiančiosiomis. Preciziškai valdant variklį galima reguliuoti nustatytas numatyjamąsias vertes net realiuoju laiku įvedant skirtingas matavimo jėgas. Programinė įranga įvairiomis kalbomis. USB spausdintuvų ir skaitytuvų sąsajos.

Funkcija:

- Galima įvesti vidinius ir išorinius matmenis milimetrais arba coliais.
- Integruota tolerancijos skaičiuoklė su greitu min., maks. ir vidutinės verčių parinkimu.
- Išsaugokite mėgstamiausius, kad pakartotinai nustatytumėte matavimo įrangą.
- Procesas (istorija) yra įrašoma ir gali būti bet kada iškviesta.

Tiekimo sudėtis:

Maitinimo blokas, apsauginis gaubtas nuo dulkių, gamyklinis kalibravimas, naudojimo instrukcija, laikikliai gabenimui.

Priedai pasirinktinai:

Adapteris Nr. 439910; 439912; 439915; 439916, spausdintuvas Nr. 085505, 2D brūkšnių kodų skaitytuvas Nr. 439930 dyd. 1950GHD, elektros lizdų ilgintuvas Nr. 081163; 081179.

Pastaba:

Matavimo nuokrypio (DLP) riba pagal VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 17.2 lentelę. Leistinos aplinkos sąlygos 20 °C ± 3 K, matuojant kalibruotais etalonais arba standartiniais matavimo prietaisais, naudojant integruotą temperatūros kompensavimą.

Techninis aprašymas

Išėjimo įtampa	24V, 5A
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Tinklo įtampa	100 - 240 V
Aukštis	626 mm
Tinklo dažnis	50 - 60 Hz
Vidinio matavimo ribos	1 - 1016 mm
Atsikartojimo tikslumas (2 σ)	1 μ m
Atraminės plokštės ilgis	1540 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Tikslumas	1,5 + L(mm)/300 μ m
Naudojama galia	150 W
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo ribos išoriniams matavimams	40,1 - 1056 mm
Pagrindo plokštė gylis	320 mm
Svoris	210 kg
Padalos vertė	0,001 mm
Srovės tiekimas	100 – 240 V
Ekrano tipas	" TFT jutiklinis ekranas
Ekrano dydis	10 in
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Reguliavimo prietaisas

Priedai

Etikečių spausdintuvas LabelWriter Tipas LW450	085505 LW450
Adapterio tvirtinimo paviršius išorėje1 vnt. Tipas OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams1 vnt. Tipas 35-90	439914 35-90

Elektros lizdų juosta su apsauga nuo perkrovos Elektros lizdų skaičius	081163
Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams1 vnt. Tipas 90-300	439914 90-300
Rankinis skaitytuvas 2D Tipas 1950GHD	439930 1950GHD
Adapterių rinkinys universaliems matuokliams Tipas UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL
Adapteris, vidinis tvirtinimo paviršius1 vnt. Tipas INSIDE	439912 INSIDE