



LED rankinis šviestuvus Taškinė šviesa, Tipas: HS5R



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081464 HS5R
GTIN	4013674139828
Produktų klasė	04B

Aprašymas

Modelis:

LED rankinis šviestuvus, pagamintas iš ABS plastiko, su integruota įkraunama baterija ir trimis šviesos režimais, kad būtų galima optimaliai apšviesti darbo vietą.

- **Kartu su laikymo magnetu tvirtinimui prie metalinių daiktų.**
- **Įdėjus spalvotą filtrą, galima naudoti kaip įspėjamąją šviesą.**
- **Veikimo trukmė nuo 2 iki 9,5 val. priklausomai nuo apšvietimo intensyvumo.**

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

Lempa, įkrovimo stotelė su sieniniu laikikliu, USB kabelis, spalvotas filtras, naudojimosi instrukcija.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas, 2 lygis	105 lm
Švietimo trukmė	2 h
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Akumuliatoriaus talpa	2,6 Ah
Akumuliatorių kiekis	1

IP apsaugos klasė	IP 20
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Šviesos srautas	420 lm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Pakreipimo ribos	90 laipsniai
Švietimo trukmė, 2 lygis	9,5 h
ATEX zona	Nera
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas