



Respiratorius su pučiamu oru Jupiter™



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097280
GTIN	4054596068940
Produktų klasė	04G

Aprašymas

Modelis:

Neribotos trukmės kvėpavimo takų apsaugos sistema. Jupiter™ orpūtės sistema užtikrina švaraus oro padavimą **neribojant įkvėpimo** ir ją galima lengvai reguliuoti bei pritaikyti prie kintančių darbo sąlygų. Plokščia konstrukcija idealiai tinka siauroms darbo zonoms. Baterijos įkrovimo lygis ir oro srovė nuolat stebima ir kontroliuojama elektroniniu būdu. Aptikus nelygumus iškart siunčiamas akustinis ir optinis signalas. Lengva naudotis ir prižiūrėti.

Paskirtis:

Apsaugo nuo sveikatai kenksmingų ir vėžį sukeliančių dulkių, dūmų ir aerozolių vandens ir aliejaus pagrindu iki 10 k. ribinės vertės. Apsauga nuo organinių dujų ir garų, kurių virimo taškas >65 °C ir koncentracija iki 0,5 Vol. %.

Tiekimo sudėtis:

- **Jupiter™ orpūtė su patogiu diržu.**
- **Oro srovės indikatorius ir kalibravimo įtaisas.**
- **A2P kombinuotų filtrų pora nuo organinių dujų, garų bei kietųjų dalelių.**
- **Pirminis filtras.**
- **Reguliuojamo ilgio oro žarna BT30.**
- **NiMH akumuliatorius, veikiantis apie 8 val. ir įkroviklis.**

Pastaba:

Jupiter™ respiratoriaus su orpūte pradinis paketas tiekiamas **be viršutinės dalies**.

Gamintojo pavadinimas: JPRTU1

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	JPRTU1
Serija	Jupiter
Akumuliatorių kiekis	1
Akumulatoriaus rūšis	Nikelio metalo hibridas
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Orpūtės elementas kvėpavimo takų apsaugos priemonėms su orpūte

Priedai

Lengvas vienkartinis gobtuvas Spalva WHITE	097282 WHITE
Dalelių filtras su filtro gaubtu Filtras P	097292 P
Pirminių filtrų rinkinys 120 vnt. Filtras VF	097290 VF
Šalmo viršutinė dalis pilka Gamintojo pavadinimas	097288
Lengvas vienkartinis gobtuvas Spalva GREY	097282 GREY
Priedai kvėpavimo takų apsaugos priemonėms su orpūte Jupiter™ Tipas COVER	097197 COVER
Priedai kvėpavimo takų apsaugos priemonėms su orpūte Jupiter™ Tipas TUBE	097197 TUBE