



Pneumatinis tiesinis šlifukoelis, spyruokliuojančios įvorės Ø 6 mm, Tipas: 3550-180



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinis tiesinis šlifukoelis su 1050 W galingumu ir maksimaliu **18000 U/min** sūkių skaičiumi. **Spyruokliuojančios įvorės Ø 6 mm**. Trumpas modelis.

Techninis aprašymas

Svoris	1,2 kg
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
maksimalus oro poreikis	1560 l/min
Atiduodamoji galia	1050 W
Darbinis triukšmas	81 dB(A)
Ilgis	248 mm
Gamintojo pavadinimas	3550-180
maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Tiesinis šlifukoelis

