



## Pilnai izoliuotas dinamometrinis raktas su perkišamu kvadratu, Maksimalus sukimo momentas: 10Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657556 10
GTIN	4000896235421
Produktų klasė	630

### Aprašymas

#### Modelis:

Dinamometrinis raktas **izoliuotas iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliuavimo. Integruota terkšlė, perkišus kvadratą pasirenkama **dešininė ar kairinė eiga**.

**Mato vienetai:** Nm.

#### Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Tikslumas:

±6 % nuo nustatytos vertės.

#### Pjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = pjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Dėmesio:

Atlikti remonto darbus rekomenduojama HAZET Service-Center, nes po to reikės atlikti 10.000 V patikrą pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

#### Pastaba:

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su **izoliuotais** įrankiais, juos tarpusavyje derinant.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

## Techninis aprašymas

Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Indikatorius	analoginis
Svoris	590 g
maksimalus sukimo momentas	10 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,2 Nm
Sūkių momento ribos	2 - 10 Nm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Bendras ilgis L	275 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L <sub>3</sub> ]	208 mm
Feedback	ryškus
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis

elektros izoliacija	VDE 1000 V
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

### Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400
--	------------