



Pilnai izoliuotas dinamometrinis raktas su perkišamu kvadratu, Maksimalus sukimo momentas: 25Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657556 25
GTIN	4000896235445
Produktų klasė	630

Aprašymas

Modelis:

Dinamometrinis raktas **izoliuotas iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliuavimo. Integruota terkšlė, perkišus kvadratą pasirenkama **dešininė ar kairinė eiga**.

Mato vienetai: Nm.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±4 % nuo nustatytos vertės.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Dėmesio:

Atlikti remonto darbus rekomenduojama HAZET Service-Center, nes po to reikės atlikti 10.000 V patikrą pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

Pastaba:

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su **izoliuotais** įrankiais, juos tarpusavyje derinant.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Svoris	640 g
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	25 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,5 Nm
Sūkių momento ribos	5 - 25 Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L ₃]	238 mm
Bendras ilgis L	305 mm
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis

elektros izoliacija	VDE 1000 V
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400
--	------------