

**Vamzdinės replės su greitaveike svirtimi, Visas ilgis: 260mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	706340 260
GTIN	4000896188451
Produktų klasė	76B

Aprašymas**Modelis:**

Su rankine svirtimi. Reguluoti galima neperimant į kitą ranką, galima valdyti viena ranka. Dantys papildomai grūdinti indukcinio būdu, labai patvarūs, prieš sukimosi kryptį išdėstyti dantys dar didesniajam stabilumui. Lazerinės įpjovos dantims. Rankenos dengtos panardinant.

Standartas:**DIN ISO 8976****Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampuojant.

Techninis aprašymas

Vamzdžių suspaudimo tarpas	2 in
Šešiabriaunio užveržimo ribos	50 mm
Rankena	su plastikine danga
Norma	DIN ISO 8976
Žiaunų modelis	grūdinta indukcinio būdu
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
nekibirkščiuojantis	ne
Produkto rūšis	Vamzdinės replės

