



Akumuliatorinis suktuvas su keičiamu gręžimo griebtuvu, Tipas: GSR1235FCS



Užsakymo data

Užsakymo numeris

070244 GSR1235FCS

GTIN

3165140936941

Produktų klasė

03B

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis gręžtuvas

- **Kompaktiškas, našus 12 V akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **Su Electronic Motor Protection (EMP) ir Electronic Cell Protection (ECP) apsaugos sistemomis.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

Galima dirbti ir sunkiai pasiekiamose vietose, nes labai kompaktiško dydžio, **su antgalių laikikliu** arba keičiamais **ekscentriniais arba kampiniais antgaliais**. Tinka įvairiems darbams dėl keičiamos sistemos su keturiais skirtingais **FlexiClick** antgaliais. Patogu naudoti: antgaliai paruošti darbui 16 skirtingų padėčių.

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus, be įkroviklio (Cordless Concept), su ekscentrinio antgaliu, gręžimo patronu, lenktu gręžimo antgaliu, antgalių laikikliu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – 073866.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	32 mm
maksimali vibracija pagal EN	<1,9 m/s ²
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	0 - 10 mm
Svoris	0,8 kg
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 460 min ⁻¹
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	20 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	35 Nm
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 1300 min ⁻¹
standartinis naudojimas	Strong
Variklio sandara	2 polių variklis
Gamintojo pavadinimas	GSR 12V-35 FC
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	su keičiamu grąžto griebtuvu, 12V
USP2	su akumulatoriaus įkrovimo indikatoriumi, be akumulatorius, L-Boxx dėkle

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa
B12 V

073855 B12