



Dinamometrinis raktas su kvadratinu įstatomu įrankiu, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 657205 100 |
| GTIN | 2050002047280 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjuvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. **Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį.**

Su **kvadratinu įstatomu įrankiu. Mato vienetai:** Nm, lbfft.

Funkcija:

Reguliavimas: greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku.

Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

| Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| maksimalus sukimo momentas | 100 Nm |
| Svoris | 1020 g |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % |
| Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm |
| Indikatorius | analoginis |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |
| Skalės padalijimas, 1 padala = | 2,5 Nm |
| Priveržimo kryptis | Dešinysis ir kairinis priveržimas |
| Sūkių momento ribos | 20 - 100 Nm |
| Sūkių momento ribos | 15 - 72,5 lbfft |
| Feedback | ryškus |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama |
| Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂] | 17,5 mm |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas |
| Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁] | 343 mm |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale |
| Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃] | 360,5 mm |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas |
| Kalibravimas | O1 |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas |
| Duomenys protokoluojami | ne |

| | |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Matavimo prietaisai | mechaninis |
| Suveikimo signalas | akustinis |
| Suveikimo signalas | jutiklinis |
| Serija | MANOSKOP® 730 Quick |
| Užlenkimo funkcija | ne |
| Slipper funkcija | ne |
| QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | ne |
| Kontrolinė rodyklė | ne |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |

Paslaugos

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm | 020010 400 |
| DAkKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm | 020020 1000 |

Priedai

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Įstatoma perjungiamo terklėsu išmetikliu QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in | 657590 1-1/4 |
| Įstatoma perjungiamo terklėsu išmetikliu QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in | 657590 1-3/8 |
| Atsarginė rankena dinamometriniams raktams Tipas 3 | 657211 3 |
| Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in | 657600 1-1/4 |
| Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in | 657700 1-3/8 |
| Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in | 657700 1-1/4 |
| Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in | 657600 1-1/2 |
| Atsarginė rankena dinamometriniams raktams Tipas 4 | 657211 4 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Skalės langelis dinamometriniams raktams Tipas 2 | 657212 2 |
| Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in | 657600 1-3/8 |
| Žalias slankiklis dinamometriniam raktui Tipas 2 | 657213 2 |
| Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in | 657700 1-1/2 |
| Įstatoma perjungiamo terkšlės išmetiklio QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in | 657590 1-1/2 |
| Dinamometrinis raktasbe įstatomo įrankio Maksimalus sukimo momentas 100 Nm | 657215 100 |
| Skalės langelis dinamometriniams raktams Tipas 4 | 657212 4 |