



## Dinamometrinis raktas su kvadratinu įstatomu įrankiu, Maksimalus sukimo momentas: 130Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657205 130
GTIN	2050002047297
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbu viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjuvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. **Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį.**

Su **kvadratinu įstatomu įrankiu. Mato vienetai:** Nm, lbfft.

#### Funkcija:

**Reguliavimas:** greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku.

Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

#### Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Pjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

## Techninis aprašymas

Indikatorius	analoginis
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Įstatomų įrankių laikiklis	14×18 mm
Svoris	1100 g
maksimalus sukimo momentas	130 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala =	2,5 Nm
Keičiami įrankiai	įstatomas įrankis
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Sūkių momento ribos	25 - 130 Nm
Sūkių momento ribos	20 - 95 lbfft
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I <sub>2</sub> ]	25 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Norma	DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I <sub>3</sub> ]	415 mm
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Feedback	ryškus
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I <sub>1</sub> ]	390 mm
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne

Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

DAkS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400

## Priedai

Skalės langelis dinamometriniam raktams Tipas 2	657212 2
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4HD in	657600 2-3/4HD
Atsarginė rankena dinamometriniam raktams Tipas 4	657211 4
Įstatoma perjungiamo terklė su išmetikliu QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657590 2-1/2
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657600 2-1/2
Įstatoma terklė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657630 2-3/4
Žalias slankiklis dinamometriniam raktui Tipas 2	657213 2
Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657700 2-1/2
Atsarginė rankena dinamometriniam raktams Tipas 3	657211 3
	657580 2-1/2

Įstatoma terkšlė su išmetikliu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in

Įstatoma perjungiamą terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in

657582 2-1/2

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in

657620 2-1/2

Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in

657700 2-3/4

Įstatoma perjungiamą terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in

657600 2-3/4

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in

657630 2-1/2

Dinamometrinis raktas be įstatomo įrankio Maksimalus sukimo momentas 130 Nm

657215 130

Skalės langelis dinamometriniam raktams Tipas 4

657212 4