



Dinamometrinis raktas su kvadratinu įstatomu įrankiu, Maksimalus sukimo momentas: 400Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657205 400
GTIN	2050002047310
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjūvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. **Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį.**

Su **kvadratinu įstatomu įrankiu. Mato vienetai:** Nm, lbfft.

Funkcija:

Reguliavimas: greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku.

Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = pjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Svoris	1660 g
Skalės padalijimas, 1 padala =	10 Nm
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Indikatorius	analoginis
Įstatomų įrankių laikiklis	14×18 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
maksimalus sukimo momentas	400 Nm
Sūkių momento ribos	80 - 400 Nm
Sūkių momento ribos	60 - 300 lbfft
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂]	25 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	570 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	595 mm
Feedback	ryškus
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne

Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000

Priedai

Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657600 2-3/4
Skalės langelis dinamometriniam raktams Tipas 2	657212 2
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657582 2-1/2
Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657700 2-3/4
Įstatoma perjungiamo terklė su išmetikliu QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657590 2-1/2
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657600 2-1/2
Atsarginė rankena dinamometriniam raktams Tipas 3	657211 3
Atsarginė rankena dinamometriniam raktams Tipas 4	657211 4
	657600 2-3/4HD

Įstatoma perjungiamą terkslę Pavaros kvadrato tipas
2-3/4HD in

Įstatoma terkslę Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657630 2-1/2
Žalias slankiklis dinamometriniam raktui Tipas 2	657213 2
Įstatoma terkslę Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657630 2-3/4
Įstatoma terkslę Pavaros kvadratas 2-1/2 in	657620 2-1/2
Įstatoma terkslęsu išmetikliu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657580 2-1/2
Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657700 2-1/2
Dinamometrinis raktasbe įstatomo įrankio Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	657215 400
Skalės langelis dinamometriniams raktams Tipas 4	657212 4