



Dinamometrinis raktas su perjungiamo įstatoma terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 130Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657105 130
GTIN	2050002047211
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjūvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. **Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį.**

Su **perjungiamo įstatoma terkšle. Mato vienetai:** Nm, lbfft.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Įstatomų įrankių laikiklis	14×18 mm
Svoris	1100 g
Skalės padalijimas, 1 padala =	2,5 Nm
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
maksimalus sukimo momentas	130 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Indikatorius	analoginis
Sūkių momento ribos	25 - 130 Nm
Sūkių momento ribos	20 - 95 lbfft
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	415 mm
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂]	25 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Feedback	ryškus
Norma	DIN EN ISO 6789
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	390 mm
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne

Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000

Priedai

Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4HD in	657600 2-3/4HD
Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657700 2-1/2
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657582 2-1/2
Skalės langelis dinamometriniam raktams Tipas 2	657212 2
Įstatoma terklė išmetiklio Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657580 2-1/2
Žalias slankiklis dinamometriniam raktui Tipas 2	657213 2
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657600 2-3/4
Atsarginė rankena dinamometriniam raktams Tipas 4	657211 4
	657700 2-3/4

Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadratas 2-1/2 in	657620 2-1/2
---------------------------------------------	--------------

Įstatoma perjungiamo terkšlės išmetiklio QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657590 2-1/2
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657600 2-1/2
--------------------------------------------------------------	--------------

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657630 2-3/4
--------------------------------------------------	--------------

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657630 2-1/2
--------------------------------------------------	--------------

Dinamometrinis raktasbe įstatomo įrankio Maksimalus sukimo momentas 130 Nm	657215 130
----------------------------------------------------------------------------	------------

Skalės langelis dinamometriniams raktams Tipas 4	657212 4
--------------------------------------------------	----------