



Dinamometrinis raktas su perjungiamo įstatoma terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 200Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657105 200
GTIN	2050002047228
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjūvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. **Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį.**

Su **perjungiamo įstatoma terkšle. Mato vienetai:** Nm, lbfft.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Įstatomų įrankių laikiklis	14×18 mm
Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	200 Nm
Svoris	1250 g
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 Nm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Sūkių momento ribos	40 - 200 Nm
Sūkių momento ribos	30 - 145 lbfft
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	435 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	460 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂]	25 mm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne

Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400

Priedai

Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657700 2-1/2
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4HD in	657600 2-3/4HD
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657600 2-1/2
Įstatoma terklė Pavaros kvadratas 2-1/2 in	657620 2-1/2
Atsarginė rankena dinamometriniams raktams Tipas 4	657211 4
Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657700 2-3/4
Įstatoma terklė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657630 2-3/4
Žalias slankiklis dinamometriniam raktui Tipas 2	657213 2
Įstatoma perjungiamo terklės su išmetikliu QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657590 2-1/2

Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657600 2-3/4
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657582 2-1/2
Įstatoma terklė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657630 2-1/2
Įstatoma terklė su išmetikliu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657580 2-1/2
Skalės langelis dinamometriniams raktams Tipas 2	657212 2
Dinamometrinis raktas be įstatomo įrankio Maksimalus sukimo momentas 200 Nm	657215 200
Skalės langelis dinamometriniams raktams Tipas 4	657212 4