



Dinamometrinis raktas su perjungiamo įstatoma terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 650Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657105 650
GTIN	2050002047242
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjūvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. **Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį.**

Su **perjungiamo įstatoma terkšle. Mato vienetai:** Nm, lbfft.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įėjimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įėjimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	650 Nm
Keičiami įrankiai	įstatomas įrankis
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Skalės padalijimas, 1 padala =	20 Nm
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Svoris	3480 g
Įstatomų įrankių laikiklis	14×18 mm
Sūkių momento ribos	130 - 650 Nm
Sūkių momento ribos	100 - 480 lbfft
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂]	25 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	880 mm
Feedback	ryškus
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	855 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne

Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020010 1000

Priedai

Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657700 2-1/2
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657600 2-3/4
Skalės langelis dinamometriniams raktams Tipas 2	657212 2
Atsarginė rankena dinamometriniams raktams Tipas 4	657211 4
Įstatoma perjungiamo terklės išmetiklio QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657590 2-1/2
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657600 2-1/2
Įstatoma terklė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657630 2-3/4
Žalias slankiklis dinamometriniam raktui Tipas 2	657213 2
Įstatoma terklės išmetiklio Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657580 2-1/2

Atsarginė rankena dinamometriniams raktams Tipas 3	657211 3
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657630 2-1/2
Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657700 2-3/4
Įstatoma perjungiamą terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657582 2-1/2
Įstatoma perjungiamą terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4HD in	657600 2-3/4HD
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadratas 2-1/2 in	657620 2-1/2
Dinamometrinis raktasbe įstatomo įrankio Maksimalus sukimo momentas 650 Nm	657215 650
Skalės langelis dinamometriniams raktams Tipas 4	657212 4