

**Gręžtuvas, Tipas: GBM132RE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	075420 GBM132RE
GTIN	3165140799737
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Rankinis gręžtuvas su 750 W varikliu ir dideliu sukimo momentu kiaurymių iki 13 mm pliene gręžimui.

- **2 greičių reduktorius.**
- **Rutuliniai ir riedėjimo guoliai užtikrina tikslų darbą ir didelį patvarumą.**
- **Mažas kampo dydis 29 mm.**
- **Rankenėle reguliuojamas sūkių skaičius.**
- **Elektroninis jungiklis tiksliam pragręžimui.**
- **Apsauginė perkrovos mova saugo dirbantį ir prietaisą.**
- **Suklio kakliuko Ø 43 mm (europinis standartas) – galima dėti į gręžimo stovą.**
- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Softgrip.**

Privalumai:

Kiaurymės Ø iki 13 mm apdirbant plieną.

Tiekimo sudėtis:

Su greitojo užveržimo griebtuvu 13 mm, papildoma rankena, gylis ribotuvu 210 mm, L-BOXX 102.

Techninis aprašymas

Gręžimo patrono laikiklis	1/2 colio – 20 UNF
---------------------------	--------------------

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 1-u greitis	32 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 1-u greitis	13 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	3000 min ⁻¹
Svoris	2,4 kg
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	1000 min ⁻¹
Gręžimo patrono užspaudimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 2-u greitis	20 mm
maksimali vibracija pagal EN	7,5 m/s ²
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 2-u greitis	8 mm
Naudojama galia	750 W
Gamintojo pavadinimas	GBM 13-2 RE
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Gręžtuvas