

**Smūginis gręžtuvas / perforatorius, Tipas: GBH540DCE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Universalus smūginis gręžtuvas su galingu smūgio mechanizmu (8,8 J smūgio energija) ir **SDS-max įrankio laikikliu**.

- **Vibracijos slopinimas Vibration-Control** užtikrina malonų darbą, net ir dirbant ilgą laiką.
- **Automatinis jungiklio fiksavimas** dirbančiojo patogumui, kai kalama ilgai.
- **Constant-Electronic, Service ekranas** ir **Standby rodmuo** patogiam darbui.
- **Rankenėle pasirenkamas** sūkių ir smūgių skaičius optimaliam našumui.

Privalumai:

Vibration-Control.

Tiekimo sudėtis:

Su papildoma rankena, prietaiso šluoste. Su tepimo vamzdeliu, papildoma rankena, šluoste ir lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073866.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	1150 W
Gamintojo pavadinimas	GBH 5-40 DCE
Smūgių energija	8,8 J
Įrankių laikiklio forma	SDS Max

maksimalus smūgių skaičius	3050 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	40 mm
maksimali vibracija pagal EN	10,5 m/s ²
Svoris	6,8 kg
Kotas	SDS Max
Pakuotė	Lagaminas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Priedai

HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto Ø 4 mm	787047 4
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmisilgi su SDS plus laikikliu Grąžto Ø 12 mm	787060 12
HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto Ø 10 mm	787047 10
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmisilgas Grąžto Ø 12 mm	787045 12
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 4 mm	787040 4
Universalių grąžtų rinkinys Grąžto Ø 4-10 mm	787050 4-10
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 10 mm	787040 10
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmisilgi su SDS plus laikikliu Grąžto Ø 10 mm	787060 10
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmisilgas Grąžto Ø 6 mm	787045 6
	787040 8

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 8 mm

HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto Ø 5 mm

787047 5

Universalių grąžtų rinkinysilgas Grąžto Ø 6-12 mm

787055 6-12

HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto Ø 6 mm

787047 6

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 6 mm

787040 6

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 12 mm

787040 12

HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto Ø 8 mm

787047 8

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmisilgas Grąžto Ø 10 mm

787045 10

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 5 mm

787040 5

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmisilgas Grąžto Ø 8 mm

787045 8

1/4 colio universalių kietmetalio grąžtų rinkinys (E 6,3) Grąžto Ø 4-10 mm

787057 4-10

Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmisilgi su SDS plus laikikliu Grąžto Ø 8 mm

787060 8