


TMSERROR, Tipas: GBH18VEC

Užsakymo data

Užsakymo numeris	075515 GBH18VEC
GTIN	3165140862417
Produktų klasė	03B

Aprašymas
Modelis:

18 V akumulatorinis perforatorius su SDS-plus įrankio laikikliu ir Bosch **Electronic Cell Protection (ECP)**: saugo akumuliatorių nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos gylyje. Inovatyvūs CoolPack akumulatoriai užtikrina optimalų šilumos išskyrimą (prailginamas tarnavimas).

- **Efektyvus ir techninės priežiūros nereikalaujantis EC variklis (bešepetėlinis).**
- **Savo klasėje kaltu nuimamas didžiausias medžiagos kiekis (12kg/val.).**
- **Sankaba nuo perkrovos saugo tiek dirbantįjį, tiek prietaisą.**
- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Ypatingai tvirtas: Electronic Motor Protection išjungia variklį prie perkrovos; be problemų veikė net ir po bandomojo metimo iš 2 m aukščio ant betono.**

Privalumai:

Optimalus našumo ir svorio santykis.

Tiekimo sudėtis:

Su 2x 18 V / 5,0 Ah ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, gylio ribotuvu, 1/1 L-BOXX įdėklų prietaisui, įkrovikliu ir L-Boxx.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073866.

Pakuotė: Sisteminis lagaminas (L-Boxx)

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Kotas: SDS Plus

Gamintojo pavadinimas: GBH 18 V-EC

Akumuliatorių kiekis: 2
 Akumuliatoriaus rūšis: Ličio jonai
 Akumuliatoriaus talpa: 5 Ah
 Akumuliatoriaus įtampa: 18 V
 maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene: 13 mm

Techninis aprašymas

Smūgių energija	1,7 J
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	18 mm
maksimali vibracija pagal EN	16 m/s ²
maksimalus smūgių skaičius	4550 min ⁻¹
Akumuliatoriaus talpa	5 Ah
Įrankių laikiklio forma	SDS-Plus
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	20 mm
Gamintojo pavadinimas	GBH 18 V-EC
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Svoris	2,6 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Pakuotė	Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
Kotas	SDS Plus
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V	073854 B18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas AL1860CV	073866 AL1860CV
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 5 mm	787000 5
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 4 mm	787000 4
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 8 mm	787000 8
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 3 mm	787000 3
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 12 mm	787000 12
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 6 mm	787000 6
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 10 mm	787000 10
Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV	073866 1880CV