

Apsauginis čiaupas, Tipas: E



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981520 E
GTIN	2050002019171
Produktų klasė	96V

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai čiaupai iš įvairių medžiagų kontroliuojamam skysčių išleidimui iš statinių. Nelašantis čiaupas iš aliuminio su nerūdijančiojo plieno spyruokle, savaiame užsidarantis. 25 mm pratekėjimas, pasukama jungtis su 2 slydimo žiedais ir sandarinimo O žiedu. Vožtuvas su O žiedu. Paspauskite, kad atidarytumėte (galima dozuoti), po pašalinimo pasukite į viršų, kad neliktų lašelių. Atlaiko iki 205 °C karštį. Kanistrams ir IBC konteineriams. Su 60 mm pjūklo dantų sriegiu.

Techninis aprašymas

Komplekto sudėtis	1
Liepsnos barjeras	taip
Sandarinimo medžiaga	FPM/FKM
savaiame užsidarantis	taip
Medžiaga	Al
Prijungimo sriegis	60 mm
Produkto rūšis	Apsauginis čiaupas

