

## Apsauginis čiaupas, Tipas: F



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	981520 F
GTIN	2050002019164
Produktų klasė	96V

### Aprašymas

#### Modelis:

Apsauginiai čiaupai iš įvairių medžiagų kontroliuojamam skysčių išleidimui iš statinių. Nelašantis čiaupas iš aliuminio su nerūdijančiojo plieno spyruokle, savaime užsidarantis. 25 mm pratekėjimas, pasukama jungtis su 2 slydimo žiedais ir sandarinimo O žiedu. Vožtuvas su O žiedu. Paspauskite, kad atidarytumėte (galima dozuoti), po pašalinimo pasukite į viršų, kad neliktų lašelių. Atlaiko iki 205 °C karštį. Statinėms. Su 2 colių išoriniu sriegiu ir 1 colio jungtimi, pvz., žarnų purkštukams.

### Techninis aprašymas

Sandarinimo medžiaga	FPM/FKM
Medžiaga	Al
Liepsnos barjeras	taip
Komplekto sudėtis	1
savaime užsidarantis	taip
Prijungimo sriegis	2 coliai
Produkto rūšis	Apsauginis čiaupas

