



## LED staklių šviestuvas plokščias, Tipas: 546mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081438 546
GTIN	4260131238680
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirti LED staklių šviestuvai **aliumininiame korpuse** ir satinuota akrilo plokštė **vienalyčiam 160 laipsnių apšvietimui**.

- **Neatsispindi, nesilieja ir nemirga.**
- **Prijungimas prie 24 V elektrinio prietaiso arba 24 V mašininio valdymo.**

Plokščia šviesos juostelė, palenkiamą 45°.

#### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su magnetais, aptrauktais guma, ir tinklo maitinimo bloku.

### Techninis aprašymas

Šviesos stiprumas	24 W
Šviesos srautas	2400 lm
Apšvietimo priemonės	LED modulis

Bendras aukštis	36 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
ATEX zona	Nera
Bendras ilgis	546 mm
Bendras plotis	40 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Produkto rūšis	Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms