



LED staklių šviestuvas plokščias, Tipas: 303mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081438 303
GTIN	4260131238673
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Tvirti LED staklių šviestuvai **aliumininiame korpuse** ir satinuota akrilo plokštė **vienalyčiam 160 laipsnių apšvietimui**.

- **Neatsispindi, nesilieja ir nemirga.**
- **Prijungimas prie 24 V elektrinio prietaiso arba 24 V mašininio valdymo.**

Plokščia šviesos juostelė, palenkiamą 45°.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su magnetais, aptrauktais guma, ir tinklo maitinimo bloku.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas	1200 lm
Šviesos stiprumas	12 W
Apšvietimo priemonės	LED modulis

Bendras aukštis	39 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Bendras ilgis	303 mm
ATEX zona	Nera
Bendras plotis	40 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Produkto rūšis	Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms