


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	950320 125/4
GTIN	4062406207106
Produktų klasė	9GB

Aprašymas

Modelis:

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×20G.

Tinka:

Stalčiai 20×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 125

Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 2 × dyd. 125

Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 1 × dyd. 125

Įstatoma skiriamaoji sienelė 7G Nr. 951771: 4 × dyd. 125

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
Aukštis	100 mm
Stalčių naudingasis gylis G	Tekinimo laikiklis
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
Svoris	1,119 kg
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951520 125
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951761 125
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 7G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951771 125
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951570 125