


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/6**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950320 125/6
GTIN	4062406207113
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×20G.

Tinka:

Stalčiai 20×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 125

Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 3 × dyd. 125

Įstatoma skiriamoji sienelė 5G Nr. 951751: 5 × dyd. 125

Techninis aprašymas

Aukštis	100 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm

Stalčių naudingasis gylis G	Tekinimo laikiklis
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20
Svoris	1,341 kg
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951570 125
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951520 125
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 5G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951751 125