


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 150/5**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950320 150/5
GTIN	4062406207137
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×20G.

Tinka:

Stalčiai 20×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 150
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 1 × dyd. 150
Įstatoma skiriamoji sienelė 10G Nr. 951801: 2 × dyd. 150

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
Aukštis	125 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	150 mm

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	Tekinimo laikiklis
Svoris	0,965 kg
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 10G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 150 mm	951801 150
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 150 mm	951520 150
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 150 mm	951570 150