



1/4 colio smulkiadantė terkšlė, Tipas: 1/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	632389 1/4
GTIN	4000896226917
Produktų klasė	630

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą, darbinis kampas 4°.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

Dantų skaičius: 90

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Norma	DIN 3120
visas ilgis	116 mm
Dantų skaičius	90
Darbinis kampas	4 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
Produkto rūšis	Terkšlė

