

Apsauginės medinės grotelės su 1× nuožula išilginėje pusėje ir 2-gubu profiliu / šoniniais kraštais, Plotis 80 cm, Grotelių ilgis: 200cm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 964862 200 |
| GTIN | 4047482136298 |
| Produktų klasė | 96C |

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės medinės grotelės iš tvirtų buko medienos lentjuosčių su grioveliais. 3 mm storio nerūdijančiojo plieno kabelių juostelių sujungimas. Užraktas ir dangteliai iš žalvario. Elastinės guminės kojelės iš NBR neleidžia medinėms grotelėms nuslysti ir užtikrina patogumą einant. Dėl impregnavimo jį ypač tinka naudoti su alyva ir aušinimo-tepimo priemonėmis. Valymas: suvyniokite groteles.

Aukštis: apie 35 mm

Svoris: apie 13 kg/m²

Standartas: IFA (Vokietijos socialinio nelaimingų atsitikimų draudimo darbuotojų saugos institutas) išbandytas atsparumas slydimui (R11) ir poslinkio vieta (V10).

Pradinis profilis:

papildoma nuožula ties **šoniniais grotelių kraštais**.

Nuožula:

papildoma nuožula ties **grotelių išilginiais kraštais** 45° laipsnių.

Pastaba:

Mediena yra natūralus produktas. Ryškus medienos raštas nėra pagrindas reklamacijai.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Grotelių ilgis | 200 cm |
| Svoris | 24,5 kg |
| Produkto pavadinimo požymis | Plotis 80 cm |
| Grotelių plotis | 80 cm |

Produkto rūšis

Medinės grotelės