



Dirbtuvių įrankių rinkinys, įrankių skaičius: 26



Užsakymo data

Užsakymo numeris	955081 26
GTIN	4062406207182
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų putos yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė pilka spalva signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Putplastis baziniams rinkiniams pilnai sukomplektuotam dirbtuvių vežimėlio stalčiui - naudingasis plotas 20x20G.

Tinka:

GridLine Ready-to-go darbataliai, GridLine vario darbataliai su korpusu 24G, GridLine korpusas 24G, GridLine įrankių spintos 24 x 24G, GridLine stalčiai 20 x 20G, GridLine XL ToolCar Nr. 914590.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955081: 1 vnt.

HOLEX kišeninis LED prožektorius Nr. 081437 dyd. BLACK: 1 vnt.

HOLEX skaitmeninis slankmatis ABS Nr. 412821 dyd. 150: 1 vnt.

HOLEX mikrometras Nr. 420200 dyd. 0–25: 1 vnt.

HOLEX ruletė Nr. 462010 dyd. 3: 1 vnt.

HOLEX gulsčiukas Nr. 467435 dyd. 300: 1 vnt.

HOLEX dvipusis kilpinis veržliaraktis Nr. 610950 dyd. 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x21; 19x22: po 1 vnt.

HOLEX 6-briaunių L formos raktų rinkinys Nr. 627225 dyd. 9: 1 vnt.

HOLEX atsuktuvai su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Nr. 660701 dyd. 3,5; 5,5; 8: po 1 vnt.

HOLEX trumpas atsuktuvai varžtams su įpjova Nr. 664201 dyd. 5,5: 1 vnt.

HOLEX atsuktuvai Phillips varžtams su ergonomiška rankena Nr. 668401 dyd. 1; 2; 3: po 1 vnt.

HOLEX trumpas atsuktuvai Phillips varžtams Nr. 668471 dyd. 2: 1 vnt.

HOLEX kombinuotos replės iš vanadžio Nr. 702995 dyd. 160: 1 vnt.

HOLEX vamzdinės replės Nr. 706145 dyd. 250: 1 vnt.

HOLEX replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713195 dyd. 160: 1 vnt.

HOLEX šaltkalvio plaktukas Nr. 750125 dyd. 300: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	26
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Plotis G	20
Gylis	500 mm
Gylis G	20
Plotis	500 mm
Maitinimas	Baterijos
Modelis	dirbtuvių vežimėlio stalčiams
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	150 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	200 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	250 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	300 mm
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis	100 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Trumpas atsuktuvus Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668471 2
Šaltkalvio plaktukas Svoris be koto 300 g	750125 300
LED kišeninis prožektorius su baterijomis Spalva BLACK	081437 BLACK
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X21 mm	610950 18X21
Ruletė Juostos ilgis 3 m	462010 3
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 8 mm	660701 8
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, nušlifotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	713195 160
6- briaunių lenktų raktų rinkinys nikeliuoti Atsuktuvų skaičius 9	627225 9
Mikrometras Matavimo ribos 0-25 mm	420200 0-25
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	668401 1
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 19X22 mm	610950 19X22
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 3	668401 3
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm	610950 14X15
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 6X7 mm	610950 6X7
Vanadžio kombinuotos replės, nušlifotos, su 2K rankenų apvalkalais Visas ilgis 160 mm	702995 160
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955081	952001 955081
Atsuktuvus varžtams su įpjova, trumpas Ašmenų plotis b 5,5 mm	664201 5,5
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 8X9 mm	610950 8X9
Vamzdinės replės, dengtos antikorozine danga, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 250 mm	706145 250
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 10X11 mm	610950 10X11
Aliumininis gulsčiukas Ilgis 300 mm	467435 300
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	660701 5,5

Skaitmeninis slankmatis ABS Matavimo diapazonas 150 mm	412821 150
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668401 2
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 12X13 mm	610950 12X13
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	660701 3,5
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 16X17 mm	610950 16X17