

Garant
GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 8-36

Užsakymo data

Užsakymo numeris	133406 8-36
GTIN	4062406209674
Produktų klasė	111

Aprašymas
Modelis:

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam**

nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei **Duplex medžiagų** apdirbimui.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pašalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlių laužimą ir sukimo stabilumą.**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 36

Sriegio Ø: 4,16 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	3,5 mm
Sriegio gylis	12,48 mm
Sriegio tipas	UNF
Koto kvadratas □	3,4 mm

Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E PM
Koto $\varnothing D_s$	4,5 mm
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	63 mm
Sriegio \varnothing	4,16 mm
Vijų skaičius colyje	36
Sriegio dydis	8-36 UNF
Sriegio žingsnis	0,705 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	Master Tap
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2BX
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	23 m/min	P

Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		