

Garant**GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM forma C 6HX, TiAlN, M: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135739 M5
GTIN	4062406209919
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.**

45° spiraliniai drožlių grioveliai palengvina drožlių formavimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer daugiasluoksnė naujausios kartos danga**
- **Parametrinė griovelių forma optimaliam drožlių formavimui ir formos stabilumui.**

Labai ilgas kotas. Kotas pagal DIN 371.

Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio dydis	M5
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	140 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Kiaurymės Ø	4,2 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Sriegio tipas	M

Norma	Gamykliniai standartai
Sriegio gylis	12,5 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio Ø	5 mm
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	16 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	16 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka