

**Garant****GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B, AlTiX, M: M1****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 132721 M1     |
| GTIN             | 4062406206970 |
| Produktų klasė   | 11I           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Universalus sriegiklis**, sukurtas įvairioms panaudojimo galimybėms apdirbant skirtingas medžiagas.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą nusidėvėjimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Atitinka **ISO 1X/4HX**.

**Techninis aprašymas**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tolerancijos klasė         | ISO 1X 4HX |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2          |
| Norma                      | DIN 371    |
| Sriegio Ø                  | 1 mm       |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 2,5 mm     |
| Sriegio tipas              | M          |
| Sriegio gylis              | 3 mm       |
| Bendras ilgis L            | 40 mm      |
| Kiaurymės Ø                | 0,75 mm    |
| Ašmenys                    | HSS E PM   |
| Sriegio žingsnis           | 0,25 mm    |
| Drožlių griovelių skaičius | 2          |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Koto kvadratas □             | 2,1 mm  |
| Sriegio dydis                | M1  |
| Danga                        | AlTiX   |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                  |
| Sriegio norma                | DIN 13  |
| Kreipiančiosios dalies forma | B   |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                       |
| Vidinis aušinimas            | ne  |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji                |
| Pjovimo kryptis              | dešinin.                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | žalia   |
| Serija                       | Master Tap                                    |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                   |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai            | tinka     | 30 m/min       | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)    | tinka     | 35 m/min       | N         |
| Al >10 % Si                     | tinka     | 20 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 30 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 30 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 25 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 12 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 8 m/min        | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka     | 10 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka     | 8 m/min        | M         |

|                |       |          |   |
|----------------|-------|----------|---|
| Ketus (G)      | tinka | 20 m/min | K |
| CuZn           | tinka | 20 m/min | N |
| Uni            | tinka |          |   |
| Alyva          | tinka |          |   |
| drėgnas, maks. | tinka |          |   |