

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 12X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137160 12X0,5
GTIN	4062406209032
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

GARANT Master Tap universalus sriegiklis, sukurta naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą dilimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	12 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Ašmenys	HSS E PM
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	MF
Koto Ø D _s	9 mm
Sriegio gylis	30 mm
Norma	DIN 374
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Kiaurymės Ø	11,5 mm
Sriegio dydis	M12×0,5
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M

INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		