

Garant**GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM forma C 6HX, TiAlN, M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135739 M12
GTIN	4062406209957
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.**

45° spiraliniai drožlių grioveliai palengvina drožlių formavimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer daugiasluoksnė naujausios kartos danga**
- **Parametrinė griovelių forma optimaliam drožlių formavimui ir formos stabilumui.**

Labai ilgas kotas. Kotas pagal DIN 376.

Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,75 mm
Sriegio gylis	30 mm
Koto Ø D _s	9 mm
Sriegio Ø	12 mm
Ašmenys	HSS E PM
Bendras ilgis L	220 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Koto kvadratas □	7 mm
Drožlių griovelių skaičius	4

Sriegio dydis	M12
Sriegio tipas	M
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Kiaurymės Ø	10,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	16 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	16 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka