

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 20X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132907 20X1,5
GTIN	4062406208585
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

GARANT Master Tap universalus sriegiklis, sukurta naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą dilimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Su labai ilgu kotu

Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	12 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio dydis	M20×1,5
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio tipas	MF
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	60 mm
Kiaurymės Ø	18,5 mm
Ašmenys	HSS E PM

Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio \varnothing	20 mm
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	28 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	6 m/min	P

INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
Ketus (G)	tinka	16 m/min	K
CuZn	tinka	16 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		