

**Garant****GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM forma C 6HX, TiAlN, M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135739 M16
GTIN	4062406209971
Produktų klasė	11I

**Aprašymas****Modelis:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.**

**45° spiraliniai** drožlių grioveliai palengvina drožlių formavimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer daugiasluoksnė naujausios kartos danga**
- **Parametrinė griovelių forma optimaliam drožlių formavimui ir formos stabilumui.**

**Labai ilgas kotas.** Kotas pagal DIN 376.

**Privalumai:**

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	16 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Bendras ilgis L	220 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Norma	Gamykliniai standartai

Sriegio dydis	M16
Kiaurymės Ø	14 mm
Sriegio gylis	40 mm
Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS E PM
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	16 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	16 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka