

Garant**GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6GX, TiAlN, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132193 M6
GTIN	4062406209315
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų** apdirbimui.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pasiūalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlės laužimą ir sukimo stabilumą.**

Tolerancijos klasė: ISO 3X/6GX. Ruošiniams, padengtiems **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami lengvai traukiasi.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 3X 6GX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	18 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Kiaurymės Ø	5 mm

Sriegio žingsnis	1 mm
Ašmenys	HSS E PM
Koto kvadratas □	4,9 mm
Sriegio Ø	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M6
Norma	DIN 371
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N

Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		