

**Garant****GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 5/16-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133356 5/16-18
GTIN	4062406209568
Produktų klasė	111

**Aprašymas****Modelis:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno** bei **Duplex medžiagų** apdirbimui.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pašalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlių laužimą ir sukimo stabilumą**

**Paskirtis:**

**UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 7,94 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 6,6 mm

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS E PM
Sriegio tipas	UNC
Koto kvadratas □	6,2 mm
Sriegio gylis	23,82 mm

Kiaurymės Ø	6,6 mm
Norma	DIN 371
Sriegio Ø	7,94 mm
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Sriegio dydis	5/16-18 UNC
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	18
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Serija	Master Tap
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2BX
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P

Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		