

Garant
GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 1/4-20

Užsakymo data

Užsakymo numeris	133356 1/4-20
GTIN	4062406209551
Produktų klasė	111

Aprašymas
Modelis:

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno** bei **Duplex medžiagų** apdirbimui.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pašalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlių laužimą ir sukimo stabilumą**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,1 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	5,5 mm
Sriegio Ø	6,35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,27 mm

Koto Ø D _s	7 mm
Vijų skaičius colyje	20
Kiaurymės Ø	5,1 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	80 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	1/4-20 UNC
Sriegio gylis	19,05 mm
Norma	DIN 371
Serija	Master Tap
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2BX
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P

Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		