

**Garant****GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 7/8-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133406 7/8-14
GTIN	4062406209773
Produktų klasė	111

**Aprašymas****Modelis:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno** bei **Duplex medžiagų** apdirbimui.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pašalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlių laužimą ir sukimo stabilumą.**

**Paskirtis:**

**UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 374

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 22,23 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 20,4 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	22,23 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	14,5 mm

Koto Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	66,69 mm
Norma	DIN 374
Vijų skaičius colyje	14
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio tipas	UNF
Kiaurymės Ø	20,4 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Sriegio dydis	7/8-14 UNF
Serija	Master Tap
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2BX
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P

Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		