

**Garant****GARANT Master Tap mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 10X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132907 10X1
GTIN	4062406208530
Produktų klasė	11I

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT Master Tap universalus sriegiklis**, sukurta naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą dilimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Su labai ilgu kotu

**Privalumai:**

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	180 mm
Sriegio tipas	MF
Ašmenys	HSS E PM
Koto kvadratas □	5,5 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio dydis	M10×1

Sriegio gylis	30 mm
Sriegio Ø	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Koto Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	28 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	P

INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M
Ketus (G)	tinka	16 m/min	K
CuZn	tinka	16 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		