



Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas, Tipas: 0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	148410 0
GTIN	4062406208165
Produktų klasė	12L

Aprašymas

Modelis:

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Skirtas **normalioms** apkrovoms: Korpusas iš cinko slėginio liejinio.

Techninis aprašymas

rankiniams sriegikliams DIN 352	M1 – M8
Bendras ilgis	125 mm
užveržimo ribos □	2 - 5 mm
rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas