



Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	148410 3
GTIN	4062406208202
Produktų klasė	12L

Aprašymas

Modelis:

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Skirtas **normalioms** apkrovoms: Korpusas iš cinko slėginio liejinio.

Techninis aprašymas

rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	6,5 - 15 mm
Bendras ilgis	370 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352	M5 – M20
užveržimo ribos □	4,9 - 12 mm
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas