



## Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	148410 1
GTIN	4062406208172
Produktų klasė	12L

### Aprašymas

#### Modelis:

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Skirtas **normalioms** apkrovoms: Korpusas iš cinko slėginio liejinio.

### Techninis aprašymas

užveržimo ribos <input type="checkbox"/>	2 - 6,3 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352	M1 – M10
Bendras ilgis	175 mm
rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas