



Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas, Tipas: 1.1/2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	148410 1.1/2
GTIN	4062406208189
Produktų klasė	12L

Aprašymas

Modelis:

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Skirtas **normalioms** apkrovoms: Korpusas iš cinko slėginio liejinio.

Techninis aprašymas

rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	2,5 - 9,5 mm
užveržimo ribos □	2 - 8 mm
Bendras ilgis	175 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352	M1 – M12
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas