



Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	148410 2
GTIN	4062406208196
Produktų klasė	12L

Aprašymas

Modelis:

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Skirtas **normalioms** apkrovoms: Korpusas iš cinko slėginio liejinio.

Techninis aprašymas

rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	5 - 10 mm
Bendras ilgis	265 mm
užveržimo ribos □	3 - 9 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352	M4 – M12
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas