



Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas, Tipas: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	148410 4
GTIN	4062406210410
Produktų klasė	12L

Aprašymas

Modelis:

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Skirtas **normalioms** apkrovoms: Korpusas iš cinko slėginio liejinio.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	480 mm
rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	7 - 20 mm
užveržimo ribos □	5,5 - 16 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352	M9 – M27
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas