



## Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas, Tipas: 5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	148410 5
GTIN	4062406210427
Produktų klasė	12L

### Aprašymas

#### Modelis:

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Skirtas **normalioms** apkrovoms: Korpusas iš cinko slėginio liejinio.

### Techninis aprašymas

rankiniams sriegikliams DIN 352	M12 – M33
Bendras ilgis	700 mm
rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	9 - 26 mm
užveržimo ribos □	7 - 20 mm
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas