

Garant**Dvipusių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610610 8
GTIN	4062406219659
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Techninis aprašymas

Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 16X17 mm	610600 16X17
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 12X13 mm	610600 12X13
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 6X7 mm	610600 6X7
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 19X22 mm	610600 19X22
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 10X11 mm	610600 10X11
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X21 mm	610600 18X21
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 8X9 mm	610600 8X9
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm	610600 14X15